



CorePro Plastic LED Specialties



Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

LED Specialties kan enkelt installeras för särskilda tillämpningar.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	150 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	1,7 W
Lampström (nom)	20 mA

Motsvarande effekt	15 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T25
Nettovikt (styck)	0,008 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	391879
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

CorePro Plastic LED Specialties

EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Fullständigt produktnamn	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Full EOC	871951438986100



Beskrivning av lokal kod	8297711
Beställningsnummer	929001325702
Materialnummer (12NC)	929001325702
Lokal kod	8297711
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514389861
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514389878

Måttskiss



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

CorePro Plastic LED Specialties

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

