



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	2 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142,86 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W

Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	100 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Linéaire
Poids net (pièce)	0,095 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Numéro d'enregistrement EPREL	397582
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
-------------------------------	--



Nom de produit complet	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Code EOC	871869671400300
Code de commande	71400300
Code 12NC	929001353602
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696714003
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696714010

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

