



LED Dusk to Dawn



LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Die Philips Dusk to Dawn A19 Lampe ist mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet, der die Lampen automatisch einschaltet, wenn die Sonne untergeht und ausschaltet, wenn die Sonne aufgeht

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	250 Grad
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	107,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	80 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	230 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A19 [A 19 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

LED Dusk to Dawn

EPREL Registrierungsnummer	391894
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Gesamt-Produktcode	871869978269600


Bestellcode	78269600
Material-Nr. (12NC)	929001383631
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699782696
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699782702

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

LED Dusk to Dawn

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND
SRT4

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

