



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Matériaux des lampes Verre

Forme de la lampe G93

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 1825194

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Innovations LED EyeComfort

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Nom de produit complet LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Code EOC 871869674245700

Code de commande 74245700

Code 12NC 929001387901

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,070 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8718696742457

Conditionnement par carton 4



Codes EAN/UPC - Boîte 8718696742464

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 mm	140 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

