



Especialidades CorePro Plastic LED

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	950 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1,0
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	84 mA
Equivalente de potencia	68 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	Barra

Especialidades CorePro Plastic LED

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	415169
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí

Condiciones de aplicación


se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
-------------------------------	---


Nombre completo del producto	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200
Código de pedido	81451200
Código 12NC	929001901402
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,042 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696814512
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696814529

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Especialidades CorePro Plastic LED

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Vida útil



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

