



# Lampes CorePro LED Stick



## CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	950 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1,0
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	9,5 W
Courant lampe (nom.)	84 mA
Puissance équivalente	68 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Stick

# Lampes CorePro LED Stick

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	415169
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

## Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
-------------------------------	---


Nom de produit complet	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Code EOC	871869681451200
Code de commande	81451200
Code 12NC	929001901402
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,042 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696814512
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696814529

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting – CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


# Lampes CorePro LED Stick

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

## Durée de vie



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

