



Lampes CorePro LED Stick



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Consommation électrique	9,5 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	84 mA
Référence de mesure de flux	Sphere	Puissance équivalente	75 W
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Facteur de puissance (fraction)	0.51
Flux lumineux	1 050 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	110,00 lm/W	Température	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Commandes et gradation	
Cohérence des couleurs	<6	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Mécanique et boîtier	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Finition ampoule	Dépoli
Valeur de scintillement (PstLM)	1,0	Forme de la lampe	Stick
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4		
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		

Lampes CorePro LED Stick

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	415170
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
-------------------------------	--


Nom de produit complet	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Code EOC	871869681453600
Code de commande	81453600
Code 12NC	929001901502
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,042 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696814536
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696814543

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting – CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Lampes CorePro LED Stick

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Durée de vie



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

