

# Ampoules DEL de fête

## 4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF

Les lampes de fête en forme de A de Philips ajoutent une lumière vive et de la couleur pour une grande variété d'applications. Idéales pour les occasions spéciales et les fêtes.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	Yellow
Angle du faisceau (nom.)	330 °
Désignation de couleur	Jaune
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	4 W
Courant de la lampe (nom.)	55 mA
Équivalent de puissance	40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.40

Tension (nom.)	
Tension (nom.)	120 V

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	125 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Jaune
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]

Approbation et utilisation	
EyeComfort	Oui


  

Données de produit	
Nom du produit de la commande	4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF
EAN/CUP – Produit	046677568856
Code de commande	568857
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001937253

# Ampoules DEL de fête



Nom complet du produit	4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF
EAN/CUP – Boîte	50046677568851
EAN/UPC – Product/Case	046677568856

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm


## Données photométriques




General uniform lighting - 4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF

Light Distribution Diagram - 4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF



Lumen Maintenance Diagram - 4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF

## Ampoules DEL de fête

