



Focos de fiesta LED

4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF

Las lámparas de fiesta de forma A Philips proporcionaron una luz brillante y un color para una amplia variedad de aplicaciones. Ideales para ocasiones especiales, fiestas y festividades.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Vida útil promedio (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	Purple
Ángulo de haz (nominal)	330 °
Designación de color	Morado
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.40
Voltaje (nominal)	
	120 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	125 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Morado
Material del foco	Cristal
Forma del foco	A19 [A 19 mm]
Aprobación y aplicación	
EyeComfort	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF
EAN/UPC: producto	046677568887
Código del pedido	929001937553
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
N.º de material (12NC)	929001937553

Focos de fiesta LED



Nombre del producto completo	4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF
EAN/UPC - Caja	50046677568882
EAN/UPC - Product/Case	046677568887

Plano de dimensiones



Product	D	C
4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm



Datos fotométricos



General uniform lighting - 4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF

Light Distribution Diagram - 4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF

Lumen Maintenance Diagram - 4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF

Focos de fiesta LED

