



Lampes spécialisées

8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB

La lampe de fête Philips de forme A fournit une lumière éclatante et des couleurs à une grande variété d'utilisation. Idéale pour les occasions spéciales, les fêtes et les vacances. L'ampoule Philips pour éclairage crépusculaire A19 est équipée d'un capteur de lumière intégré qui allume la lumière automatiquement lorsque le soleil se couche et l'éteint lorsque le soleil se lève. Les lampes Philips à trois intensités de forme A fournissent un éclairage omnidirectionnel parfait pour l'éclairage général d'une pièce. Cette lampe crée une atmosphère confortable en fournissant 3 niveaux de puissance de lumière blanche et douce qui ne décolore pas les tissus et les meubles.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	10 950 h
Cycle de commutation	20 000
Durée de vie nominale (heures)	10 950 h
Lighting Technology	LED

Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Constance de la couleur	-
Indice de rendu des couleurs (IRC)	-
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	8 W
Courant de la lampe (nom.)	115 mA

Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	A19

Lampes spécialisées

Approbation et utilisation


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations en matière de DEL	EyeComfort

Données de produit

Nom du produit de la commande	8W (60W) E26 Green Bulb
Nom complet du produit	8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB



Code de commande	463281
Numéro de matériau (12 CN)	929001997905
Numérateur – Quantité par emballage	1
Poids net (pièce)	0,060 kg
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677463281
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677463286

Schéma dimensionnel




Product	D	C
8W (60W) E26 Green Bulb	60 mm	107 mm

Données photométriques



General uniform lighting - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB



Light Distribution Diagram - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB



Spectral Power Distribution Colour - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB

Lampes spécialisées

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB

Life Expectancy Diagram

