



LED Designer Deco

26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía

Datos del producto

Información general		
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	
Ciclo del interruptor	50,000	
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)	
Lighting Technology	LED	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	
Información técnica sobre la luz		
Código de color	865 [CCT of 6500K]	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	
Ángulo de haz (nominal)	120 °	
Flujo luminoso	2,050 lm	
Designación de color	luz natural fría	
Temperatura de color correlacionada	6500 K	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78 lm/W	
Consistencia de color	< 6	
Índice de producción de color (IRC)	80	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	
Operación y aspectos eléctricos		
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Consumo de energía	26 W	

Corriente de la lámpara (nominal)	360 mA
Equivalente en potencia en vatios	125 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de	0.5 s
luz	
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	72 ℃
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	Otros
Aprobación y aplicación	
EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	No


Datasheet, 2023, Mayo 15 Datos sujetos a cambios

LED Designer Deco

Condiciones de aplicación		
se puede usar en luminarias cerradas	No	
Información del producto		
Nombre del producto del pedido	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	
Nombre del producto completo	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	
Código del pedido	929002010825	


N.° de material (12NC)	929002010825	
Numerador SAP: cantidad por paquete	1	
EAN/UPC: producto/caja	046677571832	
Numerador: paquetes por caja externa	4	
EAN/UPC - Caja	50046677571837	

Plano de dimensiones




Product	D	С
26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	200 mm	77 mm

Datos fotométricos






General uniform lighting - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF




Light Distribution Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF




Spectral Power Distribution Colour - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

LED Designer Deco

Lifetime





Life Expectancy Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Lumen Maintenance Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.