



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	60 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	G120 [G 120 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	400294
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Full EOC	871869964817600
Kod zamówienia	64817600
Materiał Nr (12NC)	929002025201
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699648176
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Opakowanie	8718699648183

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

