



Klasik filaman LED ampulleri

LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip Klasik filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Geleneksel ampullere kıyasla enerji maliyetlerinde yaklaşık %90 tasarruf sağlarken güzel, dekoratif sıcak beyaz ışık sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Stroboskopik etki değeri (SVM)	
Kapak Tabanı	E27 [E27]		0,9
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Anahtar Döngüsü	20.000	Çalıştırma ve Elektrik	
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	15.000 h	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Akış ölçüm referansı	Sphere	Güç Tüketimi	7 W
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Lamba Akımı (Nom)	60 mA
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Eşleniği	60 W
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Işık Akısı	806 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0,51
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Voltaj (Nom)	220-240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Sıcaklık	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	115,00 lm/W	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
Renk Tutarlılığı	<6	Kontroller ve Dim Etme	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Dim Edilebilir	Hayır
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %		
Titreşme değeri (PstLM)	1		

Klasik filaman LED ampulleri

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	G93 [G 93 mm]

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
EPREL Kayıt Numarası	374912
Göz Konforu	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
------------------	--



Tam ürün adı	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Tam ürün kodu	871869976469200
Sipariş kodu	76469200
Malzeme No. (12NC)	929002370801
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699764692
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8718699764708

Boyutlu çizim



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4


Klasik filaman LED ampulleri

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

