



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	2 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	153,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	G120 [G 120 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374860
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
Nom de produit complet	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
Code EOC	871869976481400
Code de commande	76481400
Code 12NC	929002372101
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699764814
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699764821

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

