



Klasik filaman LED ampulleri

LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip Klasik filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Geleneksel ampullere kıyasla enerji maliyetlerinde yaklaşık %90 tasarruf sağlarken güzel, dekoratif sıcak beyaz ışık sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [E27]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	15.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Sphere
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işık Akısı	2.000 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	153,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Titreşme değeri (PstLM)	1

Stroboskopik etki değeri (SVM)	0,4
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	13 W
Lamba Akımı (Nom)	120 mA
Güç Eşleniği	120 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,51
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Klasik filaman LED ampulleri


Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	G120 [G 120 mm]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	13 kWh
EPREL Kayıt Numarası	374861
Göz Konforu	Evet

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4



Tam ürün adı	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4
Tam ürün kodu	871869976483800
Sipariş kodu	76483800
Malzeme No. (12NC)	929002372201
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699764838
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8718699764845

Boyutlu çizim



Product	D	C
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

Fotometrik bilgi




General uniform lighting - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4


Klasik filaman LED ampulleri

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

