



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	3 452 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	150,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (nom.)	200 mA
Puissance équivalente	200 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A95 [A 95 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374908
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Nom de produit complet	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Code EOC	871869976463000
Code de commande	76463000
Code 12NC	929002372901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699764630
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699764647

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

