



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	55.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4.5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Rose
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
-------------------------------	--------------------------------------



Nom de produit complet	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
Code EOC	871951426955200
Code de commande	26955200
Code 12NC	929002453801
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514269552
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514269569

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm

Données photométriques




General Uniform Lighting
Page 11

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

