



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	83 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Forme de la lampe	P48
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453213
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
-------------------------------	--


Nom de produit complet	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Code EOC	871951431302600
Code de commande	31302600
Code 12NC	929002973002
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,028 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313026
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514313033

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

