



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 521 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	117,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	105 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	95 °C

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438126
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
Code EOC	871951432968300
Code de commande	32968300
Code 12NC	929003003902
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,076 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514329683
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329690

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

