



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Culot	B22		0,4
Durée de vie nominale	15 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Nombre de cycles d'allumage	50 000	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Consommation électrique	13 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Courant lampe (nom.)	105 mA
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Puissance équivalente	100 W
Flux lumineux	1 521 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	117,00 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	<b>Température</b>	
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Température maximale du produit (nom.)	95 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1		

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 13 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438127

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Code EOC 871951432978200

Code de commande 32978200

Code 12NC 929003004002

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,076 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8719514329782

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC - Boîte 8719514329799

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm

## Données photométriques




General Uniform Lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

