



CorePro Plastic LEDbulbs

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	150 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

CorePro Plastic LEDbulbs

Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,023 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1365423
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata



Beställningsproduktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Fullständigt produktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Full EOC	872016932469500
Beskrivning av lokal kod	8299419
Beställningsnummer	929003607409
Materialnummer (12NC)	929003607409
Lokal kod	8299419
Räknare – antal per förpackning	12
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169324695
Räknare - antal förpackningar per kartong	3
EAN/UPC - Hölje	8720169324701

Måttskiss



Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

