



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast


CorePro Plastic LEDbulbs

Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,043 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	2022894
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Full EOC	87201693533600
Beskrivning av lokal kod	8299462
Beställningsnummer	929003785202
Materialnummer (12NC)	929003785202
Lokal kod	8299462
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169353336
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169353343

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

