



Eco Twister

20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb

Essa lâmpada compacta em formato espiral oferece tempo de vida útil de até 6000 horas. A família inclui produtos de 8 a 23 W, permitindo fácil substituição da maioria das lâmpadas GLS de 30 a 100 W.

Avisos e Segurança

- Ao quebrar uma lâmpada, é extremamente improvável que tenha impacto em sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile o ambiente por 30 minutos e remova as partes, preferivelmente com luvas. Coloque as partes em um saco plástico e leve para um apropriado para reciclagem. Não utilize aspirador de pó.
- Lâmpadas compactas fluorescentes devem ser tratadas como resíduos especiais: devem ser tratadas em um local apropriado para reciclagem. No Brasil, procure postos autorizados para coleta e reciclagem de lâmpadas compactas fluorescentes.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	E27		70 %
Vida útil nominal	6.000 hora(s)	Dados elétricos e de operação	
Ciclo de comutação	4.000	Line Frequency	50 or 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	6.000 hora(s)	Frequência de entrada	50 ^º ou 60 ^º Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Consumo de energia	20 W
Dados técnicos de luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	150 mA
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Fluxo luminoso	1.200 lm	Tempo de aquecimento para 60% de luz	<2 s
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	60 lm/W	Fator de potência (fração)	0.5
Designação da cor	Branco quente (WW)	Tensão (Nom.)	220-240 V
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	463	Controles e dimerização	
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	420	Regulável	Não
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K		
Color rendering index (CRI)	77		

Eco Twister

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada Espiral

Aprovação e aplicação


Produto energeticamente eficiente Sim
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) 2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h 20 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda 20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb
Nome do produto completo 20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb

Full EOC	871869643622600
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR COMPACTA TWIST20-90W220S
Código de encomenda	929689209001
Nº do material (12NC)	929689209001
Código local	TWIST20-90W220S
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (peça)	0,065 kg
EAN/UPC - produto/caixa	8718696436226
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718696436233

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb	55 mm	108,5 mm	46,5 mm

