

# PHILIPS

Lampe 60 W; A60,  
E27, x2

Smarte LED

Smarte Lampe mit  
einstellbarem Weiß

Bis zu 806 Lumen

Bequemes Plug-and-Play

Steuerung per App oder  
Sprache



8720169303034



## Smartes Licht fürs Leben

Philips LED-Lampen erzeugen ein schönes, warmweißes Licht. Sie sind äußerst langlebig und verbrauchen ab dem ersten Moment deutlich weniger Energie. Mit ihrem eleganten puristischen Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für Deine herkömmlichen matten Lampen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Technologie: Smartes WLAN
- Glasart: Satiniert
- dimmbar: Wireless Dim
- Kolbenausführung: Matt

## Lampenabmessungen

- Höhe: 11,1 cm
- Gewicht: 0,05 kg
- Breite: 6 cm

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 25.000 Stunde(n)

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700–6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 65 mA
- Lichtausbeute: 100 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169303034
- Artikelnr.: 872016930303400
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220–240 V
- Wattleistung: 8 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 11,1 cm

## Nennwerte

- Nennlebensdauer: 25.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 8 W

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Frequenz: 50–60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1877820
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169303034
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Bruttogewicht: 0,2 kg
- Höhe: 16 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 14 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-03-11  
Version: 0.166

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.