

# PHILIPS

Ledinaire

EcoSet



## Kiezen. Installeren. Klaar. En ook nog Connected!

Ontdek de Ledinaire EcoSet voor een eenvoudige upgrade van gewone aan-uit verlichting naar een geautomatiseerde oplossing!

### Zo werkt het



Ledinaire EcoSet armatuur met geïntegreerde draadloze lichtregeling



Externe bewegings- en daglichtsensor



Automatisch dimmen


✓ Lagere energierekening

✓ Hoger comfort


✓ Korte terugverdientijd

### Uw voordelen

 **Eenvoudig te installeren en configureren**  
Installeer net als een gewone armatuur.

 **Vertrouwde kwaliteit**  
U en uw klanten kunnen vertrouwen op de gerenommeerde kwaliteit van Philips Ledinaire armaturen.

 **Duurzaam gebouwd**  
De betrouwbare technologie en vooraf gedefinieerde instellingen garanderen een robuuste verlichtingsinstallatie.

 **Voordelige oplossing**  
De beste keuze voor budgetbewuste klanten: revolutionaire terugverdientijd door lage initiële investering en aanzienlijke jaarlijkse energiebesparing.

a lighting brand by  Signify

# Philips Ledinaire EcoSet voor kantoren

## Dit hebt u nodig



Ledinaire panel EcoSet



Ledinaire kantoorsensor EcoSet



Ledinaire afstandsbediening EcoSet



Optioneel: Ledinaire wandschakelaar EcoSet

## Binnen enkele minuten is uw kantoor klaar voor gebruik



Snelle connector



1. Installeer de armatuur zoals je normaal zou doen - het is snel en eenvoudig dankzij de handige snelle connector.
2. Installeer sensoren op de gewenste locaties. **Tip:** Plaats sensoren boven de bureaus voor optimale aanwezigheidsdetectie. In gebieden met veel voetgangers plaatst u de sensoren dicht bij in- en uitgangen en exits.
3. Configureer de groep armaturen met één druk op de afstandsbediening, de sensor(en) en de muurschakelaar (optioneel). Klaar!

## Ledinaire panel EcoSet

- Geïntegreerde draadloze driver
- Combineer met externe draadloze bewegings- en daglichtsensor om automatisch dimmen mogelijk te maken
- Instelbare sensorparameters voor gepersonaliseerd verlichtingsgedrag, via dipswitches of afstandsbediening
- Lichtopbrengst: 3400 lm, rendement: 120 lm/W
- Beschikbaar in 4000K
- Kantoor conform (OC)
- Accessoires voor pleisterwerk, opbouw en ophanging beschikbaar
- Levensduur: 75.000 uur @L70; 50.000 uur @L80



Wilt u meer weten over uw voordelen en mogelijkheden met Philips Ledinaire EcoSet?

Ga naar [philips.com/ledinaire](https://philips.com/ledinaire).