

PHILIPS

Ledinaire

All-in



Non c'è bisogno di scegliere, è sempre quello giusto!

Il proiettore da esterno con 3 temperature di colore in un unico apparecchio




La gamma Philips Ledinaire si rinnova grazie alla tecnologia All-in, che permette di avere 3 temperature di colore in un unico switch.

Il nuovo **Philips Ledinaire Proiettore da esterno All-in** combina 3 codici in 1. È possibile scegliere, in base alle esigenze dell'installazione, la tipologia di luce tra 3000 K, 4000 K e 6500 K, senza rinunciare alla qualità Philips ed ad un prezzo conveniente.

Il nuovo Proiettore da esterno è la soluzione versatile per tutte le applicazioni esterne, che si tratti di nuove installazioni o manutenzione.

Come funziona

- Selezionare la temperatura di colore adatta tramite lo switch (vedi foto a destra)¹
- Temperature di colore disponibili: 3000K – 6500K¹



I tuoi vantaggi



Soluzione versatile

Flessibilità grazie all'opzione di scelta delle diverse temperature di colore



Manutenzione pratica

Facile manutenzione anche dopo l'installazione, in base alle preferenze dei clienti.



Facile da installare

Installazione e impostazione semplice, grazie al pratico switch.



Qualità affidabile di Philips

Gli apparecchi All-in soddisfano gli standard del marchio Philips. Sono il giusto compromesso tra qualità e prezzo conveniente.



Le sovvenzioni locali possono aumentare l'interesse per l'illuminazione ad alta efficienza energetica da parte dei vostri clienti. Scopri come utilizzare questo vantaggio per il tuo business su <https://www.lighting.philips.it/prof/highlighted-products/led-conversion>

Caratteristiche

- Durata di vita fino a 50,000 ore (L70 or L65)
- 5 anni di garanzia
- Prestazioni affidabili con un'efficienza fino a 120 lm/W
- IK08
- Disponibile con ottiche simmetriche o asimmetriche
- Versione con o senza sensore di presenza



Ledinaire floodlight All-in. 3 codici in 1 solo prodotto

Product type	Lumen output	Color temp. (switchable)	EOC code	
	lm	K		
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1200	3000/ 4000/ 6500	73601699	New
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2400		73602399	New
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 30W SWB	3600		73603099	New
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	6000		73604799	New
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 70W SWB	8400		73605499	New
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	12000		73606199	New
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 150W SWB	18000		73607899	New
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 200W SWB	24000		73608599	New
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	7350		73611599	New
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	10500		73612299	New
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	15750		73613999	New
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	21000		73614699	New
BVP167 LED12/830_40_65PSU 10W SWB MDU	1200		73615399	New
BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB MDU	2400		73616099	New
BVP167 LED24/830_40_65PSU 30W SWB MDU	3600		73617799	New
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB MDU	6000		73618499	New