



Press Release

2023年6月27日

シグニファイ、「Philips Hue」シリーズ初のフィラメントタイプを新発売

レトロな白熱電球を思わせるデザインで、あらゆる生活シーンに適した色温度が表現可能に

シグニファイジャパン合同会社（本社：東京都品川区、職務執行者 社長：大塚 圭太郎、以下シグニファイ）は、「Philips Hue」シリーズ初のフィラメントタイプ「Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 エジソン形」「Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 一般電球形」を6月27日(火)より Amazon にて販売いたします。



レトロな白熱電球を思わせるデザインで、フィラメントのスパイラルによるアンティーク電球の光をLEDで楽しむため、リビングやダイニングのブラケット照明、ペンダント照明として、ヴィンテージ感のある雰囲気作りにおすすめです。温かみのある電球色（2200K）から昼白色（4500K）まで表現でき、生活のあらゆる場面で使用できる実用性も兼ね備えています。



■新製品特長

インテリアとして空間をオシャレに仕上げるフィラメントタイプの電球を求める声にお応えして、レトロな白熱電球を思わせるデザインの「Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 エジソン形」「Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 一般電球形」が新登場します。

電球そのもののデザインを楽しむ場合はスタイリッシュな「エジソン形」が、照明器具に取り付ける場合は小型の「一般電球形」がおすすめです。



Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション
E26 エジソン形



Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション
E26 一般電球形

【Hue シリーズ初のフィラメントタイプ登場】

フィラメントのスパイラルによるアンティーク電球の光をLEDで楽しめます。ホワイトグラデーションタイプなので、温かみのある電球色（2200K）から昼白色（4500K）まで表現できるので、リラックススタイムは電球色に、在宅ワーク時は昼白色へ切り替えるなど、生活のあらゆる場面で使用できます。

【フィラメント最高レベルの明るさ】

スマート LED フィラメントとしては最高レベルの 550lm（40W 相当）の明るさです（一般的には 300～400lm）。ノスタルジックな雰囲気を保ちながら、スマート LED としてアプリやリモコン、音声操作を通して、無段階で調光が可能です。お好みに合わせた明るさでお使いください。



【実用的かつ雰囲気作りに最適】

レトロな白熱電球を思わせるデザインなので、リビングやダイニングのブラケット照明、ペンダント照明として、ヴィンテージ感のある雰囲気作りにおすすめです。従来のフィラメント照明は、寿命が 1,000 時間ほどでしたが、LED なので 15,000 時間の長寿命で日常使いにも対応します。

※「ブラケット照明」とは、壁面に取り付ける照明器具のこと。主に間接照明として壁を照らすことで、部屋の奥行き感をつくることができます。



【おすすめの使い方】

既存の Hue ライトよりもベースが小さく発光面が大きくなり、よりスタイリッシュなデザインになりました。照明器具に入れずに、インテリアとして、電球そのものをお楽しみいただけます。また、器具を使用の場合は、フィラメントが見えるように透明のガラスシェードに入れて明かりを楽しむのがおすすめです。

■ Philips Hue シリーズ特徴

【明かりでウェルビーイングを高める】

Hue がおすすめする「ライトレシピ」とスケジュール機能を活用すれば、活力を与える光で 1 日をスタートし、日中は仕事に集中する光、夜はリラックスする光へと自動で切り替わるので、生活にメリハリが生まれ、ウェルビーイングが高まります。

また、フェードイン機能で、朝日を浴びるように徐々に明るくなり自然な目覚めを促します。夜はオレンジがかった柔らかな光で、リラックス効果を高め、緩やかに暗くなる光りで快適な眠りへと導き睡眠の質を高めます。

【Hue ブリッジによる拡張でさらに便利に】

別売の“Hue ブリッジ”と接続すると複数の部屋の Hue ライトをコントロールでき（Bluetooth 接続ではひと部屋のみ）、外出先からの操作（GPS 連動）やモーションセンサーの追加のほか、Hue アクセサリーのカスタマイズが可能となります。また、Hue ライトと映像・ゲーム・音楽とシンクロさせることができ、エンターテイメントへの没入感を高めることができます。さらに 3rd パーティアプリの使用やルーム設定、Hue ライト 50 個・アクセサリー 12 個まで拡張ができるなど、機能を格段に広げることができ、暮らしを便利にサポートします。



■ Philips Hue について

Philips Hue シリーズは、2013 年 9 月に日本市場での販売を開始して以来、「スマートライト」の先駆的な存在として、スマートホーム市場を牽引してまいりました。より多くのお客様にスマートライトの魅力を体験いただけるよう、製品ラインナップの拡充と他社製品との連携を広げ、目覚め&眠りのサポート、お仕事&リラックスタイムのメリハリ、エンタメの演出など、暮らしのあらゆるシーンをサポートし、生活の質の向上を目指します。

Philips Hue 製品サイト <https://www.philips-hue.com/ja-jp>

■ シグニファイについて

シグニファイ（ユーロネクスト：LIGHT）は、施設用照明、家庭用照明ならびに IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の分野において世界最大手の企業です。「Philips Hue」をはじめとした [フィリップス製品](#) やコネクティッド照明システム「[Interact](#)」、データ通信可能なサービスは、ビジネス価値を生み出すことで家庭だけでなく、ビルや市街地での生活にも変化をもたらします。2022 年の売上は約 75 億ユーロ、約 35,000 人の従業員を擁し、世界 70 か国以上で事業活動を展開しています。独自の持続可能プログラム「Brighter Lives, Better World」を掲げ、照明が持つ無限の可能性を切り拓きます。また、2020 年にカーボンニュートラルを達成し、IPO 以来 5 年連続でダウジョーンズサステナビリティワールドインデックスにランクインし、2017・2018・2019 の 3 年連続で業界リーダーに選ばれました。シグニファイのニュースは、[Newsroom](#)、[Twitter](#)、[LinkedIn](#)、[Instagram](#) からご覧ください。投資家向けの情報は、Investor Relations のページに掲載されています。※2019 年 1 月よりフィリップス ライティング ジャパンは、シグニファイジャパンへ社名変更いたしました

報道関係および企業に関するお問い合わせ

シグニファイジャパン合同会社 Philips Hue お客様センター（取次ぎ）

Email: Support.PhilipsLightingJapan@signify.com



<別紙> 製品詳細について

製品名	Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 エジソン形	Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 一般電球形
製品画像		
口金サイズ	E26	E26
光色	2200-4500K	2200-4500K
電球サイズ	Φ60 x 133mm	Φ60 x 115mm
明るさ	550lm(4,000K の場合)	550lm(4,000K の場合)
演色性	CRI 80	CRI 80
消費電力	7W	7W
保証期間	2年	2年



<別紙>製品貸出について

報道関係の皆様へ

記事執筆のご参考として、「Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 エジソン形」
「Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 一般電球形」の貸出しを承りますので、ご
希望がございましたら、広報担当 豊田 (uiko.toyoda@signify.com) までご連絡ください。

リビングやダイニング、書斎、カフェなど、様々なシーンのブラケット照明、ペンダント照明として
ご利用いただけます。幅広い色温度設定も可能なため、朝や日中の活動的な時間や夜のリラックスタ
イムの演出としてもご利用いただけます。

利用イメージ



色温度比較（左：昼白色（4500K）／右：温かみのある電球色（2200K））