

# PHILIPS

Sécurité Securit  
8,7 W

Luminaire extérieurs

5000K

Noir

Capteur;Solaire;Résistant à  
l'eau



8720169269156



## Lampe de jardin solaire longue durée pour toutes les saisons.

La lampe de sécurité Philips Nysil est une lampe solaire fiable à longue durée de vie qui réduit la consommation d'énergie, dans une optique de durabilité.

### Installation facile

- Aucun câblage requis

### Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

### Ampoule LED innovante

- Lumière LED haute qualité

### Qualité supérieure

- Matériau de haute qualité

### Caractéristiques spécifiques

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant

# Points forts

## Aucun câblage requis

Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ce qui rend ces lumières faciles à positionner et à repositionner n'importe où dans votre jardin ou dans un autre espace extérieur.

## Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 15 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

## Lumière LED haute qualité

Ces lumières LED utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal, qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

## Matériau de haute qualité

Cette lampe extérieure Philips réalisée avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il résiste à la rouille et aux taches, quelles que soient les conditions climatiques.

## Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est sur le point d'arriver.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Tête de spot orientable: Oui
- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Oui
- Effet de lumière diffuse: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Matériau de qualité supérieure: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non

### Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

### Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

### Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Des bureaux
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Détecteur, Solaire, Étanche

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,47 kg
- Hauteur: 16,8 cm
- Longueur: 29,3 cm
- Largeur: 11,7 cm

### Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15.000 h
- Couleur de lumière: 5000
- Puissance électrique: 4 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: sans objet
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 8.7 W
- Indice de protection: IP65
- Classe de protection: Classe III
- Source lumineuse remplaçable: Non

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169269156
- Poids net: 0,47 kg
- Poids brut: 0,65 kg
- Hauteur: 18 cm
- Longueur: 14 cm
- Largeur: 23 cm
- Code 12NC: 929004073701



Date de publication:  
2024-07-25  
Version: 0.249

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.