

PHILIPS


Grass wandlamp
4,25W

myGarden

2700 K

Antraciet

Waterbestendig



17321/93/16



Geniet van een prachtig verlichte tuin


Deze stijlvolle Philips Grass LED-wandlamp voor buiten in antraciet is vervaardigd van duurzaam gegoten aluminium. Het unieke, open kubusdesign verlicht uw wand van boven naar beneden met twee heldere stralen warmwit licht.

Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Lange levensduur - tot 25 jaar
- Warmwit licht
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Ontworpen voor uw tuin

- IP44 - weerbestendig



Kenmerken

Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

LED-lamp van topkwaliteit



De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 25.000 uur (dit staat gelijk aan 25 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,570 kg
- Hoogte: 12,8 cm
- Lengte: 12,9 cm
- Breedte: 14,5 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 35 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800 lm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 4.5 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 4.25 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 2

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696131589
- Nettogewicht: 0,57 kg
- Brutoweight: 0,66 kg
- Hoogte: 16,1 cm
- Lengte: 13,6 cm
- Breedte: 13,6 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005196801



Publicatiedatum:
2024-07-25
Versie: 0.436

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.