

# PHILIPS

Meranti plafond-/  
wandspot, 2x

Plafond-/wandspots

Geen lamp

Mat chroom



50312/17/E7



## Nadruk op stijl

Creëer de juiste sfeer met de functionele Philips Essentials Meranti opbouwspot. Kantel en richt de twee spotlampen precies zoals u het wilt. Voor het mooiste lichteffect, combineert u deze opbouwspot met een Philips LED-lamp met GU10 fitting.

### Speciale kenmerken

- Draaibare spot
- Exclusief lamp



# Kenmerken

## Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

## Exclusief lamp

Deze lamp wordt geleverd zonder lamp, waardoor u de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en u persoonlijke smaak past. Wanneer u voor een Philips LED-lamp kiest, krijgt u een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: Matchroom
- Materiaal: Glas

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Ja
- Monteer het product buiten handbereik: Ja

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Nee

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,333 kg
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 28,5 cm
- Breedte: 15,5 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: No bulb included
- Netspanning: 220-240 V AC
- LED: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 35W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 35 W
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 2

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696133255
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Brutogewicht: 0,62 kg
- Hoogte: 32 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 14 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005222201



Publicatiedatum:  
2024-07-25  
Versie: 0.617

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)