

PHILIPS

EU,

Plafondlampen

2700 K

Wit

Dimbaar; SceneSwitch

8720169370968



Eén armatuur. Jouw schakelaar. Drie lichtinstellingen

Creëer de juiste sfeer door de helderheid aan te passen. Met Philips SceneSwitch LED-plafondverlichting profiteer je van drie helderheidsinstellingen, die perfect zijn voor elk moment. Er is geen dimmer of aanvullende installatie nodig, je hebt alleen je bestaande schakelaar nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur - tot 15 jaar

Speciale kenmerken

- Kan aan de wand of aan het plafond worden bevestigd

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Perfect voor ontspanning en een praatje
- Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer

Lichteffect

- Gelijmatige lichtverdeling

Bediening

- Stapsgewijs dimmen


Kenmerken

Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 15.000 uur (dit staat gelijk aan 15 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur/dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft u nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en je kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Wand- en plafondmontage



Monteer deze lamp als een wandlamp of plafondlamp, precies waar u wilt.

Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Creëer een stijlvolle sfeer

Deze lamp past bij de stijl, trends en levensstijl van nu en sluit aan op uw interieur. Bovendien creëert de lamp de sfeer die u altijd al hebt gewenst.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Stapsgewijs dimmen

Kies uit verschillende dimniveaus om de juiste sfeer van het moment te creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, SceneSwitch

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 96 mA
- Rendement: 100 lm/W

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,27 kg
- Hoogte: 7 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Diameter: 250 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1200
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Stapsgewijs dimmen - niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169370968
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Brutoweight: 0,46 kg
- Hoogte: 28,1 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 27,5 cm



Publicatiedatum:
2024-12-06
Versie: 0.84

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.