

# PHILIPS

Стенна лампа Creek  
60 W E27 без крушка

myGarden

Без лампа

Черно

Водоустойчивост



15380/30/16



## Радвайте се на една прекрасна градина

Този черен, насочен нагоре аплик за стена Philips myGarden е един очарователен център на вниманието пред входната ви врата. Изработен от висококачествен алуминий и излъчващ енергоспестяваща, мека бяла светлина, за да се наслаждавате на своята красива градина.

### Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление
- Изберете традиционния стил
- Изберете външно осветление за стена
- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

### Осветете градината си с висококачествена светлина

- Пестене на енергия
- Мощна светлина

### Лесен начин да осветите външните си пространства

- Защита от атмосферни въздействия

# Акценти

## Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в избория от вас стил.

## Изберете традиционния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете традиционна атмосфера във вашите открити пространства.

## Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

## Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

## Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

## Мощна светлина

Тази външна лампа излъчва мощна топла бяла светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

## Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Алуминий

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Classic
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,633 kg
- Височина: 23,5 cm
- Дължина: 17,5 cm
- Ширина: 20 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- LED лампи: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 60 W
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8718291443469
- Нето тегло: 0,63 kg
- Брутно тегло: 0,88 kg
- Височина: 25,9 cm
- Дължина: 18,3 cm
- Ширина: 21,3 cm



Дата на издаване:  
2025-04-15  
Версия: 0.420

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)