

PHILIPS

Контакт Rock

myGarden

Rock pin-earthing

Инокс

Водоустойчивост



17108/47/46



Осветете живота си на открито

Този захранващ контакт за монтаж на открито се поставя много лесно. Той осигурява енергия в цялата ви градина, за да можете да се наслаждавате на пространството навън без ограничения.

Проектиран за градината ви

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия
- Безопасно и лесно монтиране
- Осигурете допълнително захранване на градината си



Акценти

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Този външен контакт Philips е специално проектиран за използване на открито, във влажна среда. Той е преминал щателни изпитвания, гарантиращи водоустойчивостта му. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а

втората – от вода. Този контакт за използване на открито е конструиран с IP44: защитен от напръскване с вода и идеален за общи нужди на открито.

Безопасно и лесно монтиране



Този контакт за използване на открито Philips е проектиран за лесен монтаж. Ще откриете ясни насоки за това, къде можете да монтирате продукта, и съответна информацията за оценките за водоустойчивост IP.

Допълнително захранване



С този отделен захранващ контакт можете лесно да осигурите допълнително захранване за градината си.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Инокс
- Материал: Неръждаема стомана
- Цвят на корпуса: Инокс

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Аксесоари
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,937 kg
- Височина: 23 cm
- Дължина: 7,0 cm
- Ширина: 7,0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- LED лампи: Не
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Код за защита от проникване: IP44 | Защита от проводници, устойчивост на пръски
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291455400
- Нето тегло: 0,94 kg
- Брутно тегло: 1,05 kg
- Височина: 24,5 cm
- Дължина: 7,9 cm
- Ширина: 9,7 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.372

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com