

# PHILIPS

Осветление за таван  
Doris 17 W

Осветление за таван

4000K

Никел

Водоустойчивост



8718699758943



## Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина, създадена за комфорта на очите ви.

### Лесно използване

- Лесно инсталиране

### Безопасност

- Влагоустойчивост

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
- Лесно за почистване

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

# Акценти

## Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

## Влагоустойчивост

Влагоустойчивост означава, че можете спокойно да използвате този продукт в бани, кухни, балкони и други пространства, в които има влага.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

## Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Никел
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

### Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

### Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

### Разни

- Специално предназначено за: Баня, Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

### Други характеристики

- Ток през лампата: 142 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,57 kg
- Височина: 9 cm
- Дължина: 31,3 cm
- Ширина: 31,3 cm

### Сервиз

- Гаранция: 5 години

### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 313 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1700
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 17
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699758943
- Нето тегло: 0,55 kg
- Брутно тегло: 0,82 kg
- Височина: 10 cm
- Дължина: 35 cm
- Ширина: 35 cm
- Номер на материала (12NC): 929002368001



Дата на издаване:  
2024-08-12  
Версия: 0.250

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)