

# PHILIPS

Ampoule BR30 E26  
de 65 W (2)

DEL

5 000 K

650 lm

15 000 h

Gradation

046677555894



## Luminaires à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

### **Lumière de haute qualité**

- Lumière du jour naturelle

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

### **La lumière au-delà de l'illumination**

- Intensité réglable

### **Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

# Caractéristiques

## Lumière du jour naturelle



La température de couleur de 5 000 K de cette ampoule crée un effet d'éclairage très semblable à celui de la lumière naturelle du jour. La lumière naturelle du jour permet de se concentrer et de voir les détails plus facilement.

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

## Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

## Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur non orientable
- Douille: E26
- Intensité variable: Oui

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,2 cm
- Largeur: 9,5 cm

## Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

### Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

### Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 90 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 650 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée

### Divers

- EyeComfort: Oui

### Autres caractéristiques

- Efficacité: 90 lm/W

### Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677555894
- EOC: 555896
- Titre du produit:  
7.2BR30/PER/950/P/E26/DIM 4/2FB  
T20

### Consommation

- Facteur de puissance: >0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 7,2 W
- Équivalence en watts: 65 W

### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 13,2 cm

### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677555894
- Poids net: 0,11 kg
- Poids brut: 0,16 kg
- Hauteur: 14,5 cm
- Longueur: 9,1 cm
- Largeur: 13,9 cm
- Numéro de matériau (12CN):  
929002204135



Date de publication :  
2024-06-19  
Version: 0.27

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)