

PHILIPS

Ampoule A21 E26 de
100 W

DEL intelligente

Ampoule intelligente en
couleurs

Jusqu'à 1 600 lumens

Facile à brancher et à utiliser

Commande vocale ou avec
l'application

046677575335



La lumière intelligente au service de votre quotidien

Profitez d'un éclairage intelligent grâce à cette ampoule A21 en couleurs ou à blanc réglable Philips dotée d'une connexion Wi-Fi. Utilisez l'application WiZ ou votre voix pour obtenir des scènes d'éclairage prédéfinies et bien plus encore. Les ampoules Wi-Fi Philips sont connectées à WiZ et ne sont pas compatibles avec Philips Hue.

Facile à installer

- Facile à brancher et à utiliser

Commande intelligente

- Contrôlez vos luminaires depuis n'importe où avec votre téléphone intelligent.

Fonctions intelligentes

- Automatisez votre éclairage à l'aide de routines
- Fonctions bien-être prédéfinies
- Suivi de la consommation d'énergie

046677575335

Modes d'éclairage

- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques
- Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis

Caractéristiques

Facile à brancher et à utiliser




Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué!

Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ en utilisant votre téléphone intelligent. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Automatisez votre éclairage à l'aide de routines



Créez un programme automatique quotidien ou hebdomadaire pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Fonctions bien-être prédéfinies



Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ stimule votre énergie et vous aide à vous concentrer avec un éclairage de type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud lorsqu'il est temps de vous détendre et de vous endormir.

Suivi de la consommation d'énergie



L'appli WiZ enregistre la consommation de vos lampes. Pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, vérifiez le rapport quotidien ou hebdomadaire et programmez l'éclairage en conséquence.

Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Profitez des différences subtiles de nos modes d'éclairage dynamiques pour illuminer votre environnement

Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: A21
- Douille: E26
- Technologie: Éclairage Wi-Fi intelligent
- Type de verre: Givré
- Intensité variable: Gradation sans fil

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,85 cm
- Poids: 0,108 kg
- Largeur: 7,7 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 4 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2200-6500 (RGB) K
- Catégorie de couleur de la lumière: Couleur
- Flux lumineux nominal: 1600 lm
- Temps d'amorçage: <1 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 165 mA
- Efficacité: 110 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677575335
- EOC: 575332
- Titre du produit: 14.5A21/Wi-Fi BLE Color/922-65 4/1PF

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 14,5 W
- Équivalence en watts: 100 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 13,85 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 1600 lm
- Puissance nominale: 14.5 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677575335
- Poids net: 0,11 kg
- Poids brut: 0,16 kg
- Hauteur: 17 cm
- Longueur: 10,7 cm
- Largeur: 9,1 cm



Date de publication :
2024-11-21
Version: 0.62

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.