

PHILIPS

Drosera
Wandleuchte, 12W

myGarden

2700 K

Schwarz

Wasserbeständig



17393/30/PO



Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die LED-Außenleuchte Drosera von Philips ist aus hochwertigem anthrazitfarbenem Aluminium gefertigt. Ihre Bauform ist sowohl zur Decken- als auch zur Wandmontage geeignet. Sie bietet ein kräftiges diffuses warmweißes Licht, damit Sie Ihre Außenbereiche in vollen Zügen genießen können.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Moderne Beleuchtung für den Außenbereich

- High Power LED
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Besondere Eigenschaften

- Wetterfest
- Lange Lebensdauer

Besonderheiten

Energiesparend



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

High Power LED



Außenbeleuchtung von Philips ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet. Sie bietet eine hohe Lichtleistung bei hoher Lichtqualität sowie eine lange Lebensdauer.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

Lange Lebensdauer



Philips LED-Leuchten haben eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden (was durchschnittlich 20 Jahren entspricht, basierend auf einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Aus-Schaltzyklen).

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminium

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzungsdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.565 kg
- Höhe: 19 cm
- Länge: 19 cm
- Breite: 7.4 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 25'000 Stunde(n)
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 83 W
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1200 lm
- Lichttechnologie: 176 V
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Netzstrom: 50 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12 W
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Nein
- Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696165959
- Nettogewicht: 0.56 kg
- Bruttogewicht: 0.66 kg
- Höhe: 20.4 cm
- Länge: 8.6 cm
- Breite: 19.6 cm



Ausstellungsdatum:
2025-03-18
Version: 0.522

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.