

PHILIPS


Panel Deckendecke,
quadratisch, 12 W

Deckenleuchten


2700 K

Schwarz

Dimmbar



8719514326644



Das LED-Panel mit Dimmfunktion ohne Dimmer

Manchmal möchte man die Lichtstimmung seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit diesem Philips SceneSwitch-LED-Panel kann man ganz einfach mit dem vorhandenen Schalter die Einstellungen von einem hellen Licht über natürliches Licht zu einem angenehm warmen Schimmern anpassen. Es ist keine zusätzliche Installation notwendig.

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Perfekt zum Entspannen und Verweilen

Passend zu Deiner Einrichtung

- Superschlankes Design

Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont
- Einfache Reinigung

Besonderheiten

Perfekt zum Entspannen und Verweilen

Das Wohnzimmer bildet das Herz jedes Zuhauses – es ist der Ort, an dem die Familie sich versammelt, entspannt und Gäste empfängt. Die Beleuchtung für Ihr Wohn- und Schlafzimmer muss flexibel sein und einfach an die unterschiedlichen

Beleuchtungsbedürfnisse über den Tag hinweg angepasst werden können. Mit einer durchdachten Platzierung unterschiedlicher Lichtquellen und durch das Experimentieren mit mehrstufigen

Beleuchtungsmöglichkeiten schaffen Sie Atmosphäre im Raum und verleihen ihm ein warmes, einladendes Ambiente.

Superschlankes Design

Das schlanke Design eignet sich hervorragend für Räume mit niedrigen Decken, da die Lampe bündig an der Oberfläche sitzt.

Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Einfache Reinigung

Dank der glatten und leicht zu reinigenden Materialien sieht Dein Zuhause vom Boden bis zur Decke immer attraktiv aus.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 98 mA
- Lichtausbeute: 91 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.8 kg
- Höhe: 4.2 cm
- Länge: 30 cm
- Breite: 30 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1100
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Step Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
- LED: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514326644
- Nettogewicht: 0.74 kg
- Bruttogewicht: 0.98 kg
- Höhe: 31.7 cm
- Länge: 6 cm
- Breite: 31.1 cm



Ausstellungsdatum:
2025-02-01
Version: 0.312

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.