

PHILIPS

Bliss Deckenventilator mit
Beleuchtung, 35+28W

Deckenventilator mit
Beleuchtung

2700/5500/4000 K

Schwarz

Fernbedienung



8720169279100



Eine Lichtquelle, ein Schalter, drei Lichteinstellungen

Mit dem einziehbaren Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst du anpassbares Licht mit einem angenehmen Luftstrom. Die transparenten Ventilatorflügel klappen sich bei Nichtgebrauch ein. Dank der drei SceneSwitch Lichteinstellungen schaffst du in jedem Raum die perfekte Atmosphäre.

Einfach in der Handhabung

- Einziehbarer Deckenventilator mit transparenten Flügeln
- Einfache Installation, sichere Verwendung
- Leistungsstarke, zuverlässige Leistung
- Ganzjähriger Einsatz
- Genieße eine angenehme Brise
- Praktische Timer

Umgebungslichteffekt

- Helle und dennoch komfortable Deckenleuchte

Hochwertige Qualität

- Leiser Motor

Besonderheiten

Einziehbarer Deckenventilator mit transparenten Flügeln

Nie wieder rotierende Schatten an der Decke! Dieser Ventilator hat transparente Flügel, die sich in die Leuchte einklappen lassen, wenn sie nicht gebraucht werden.

Einfache Installation, sichere Verwendung

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte hat strenge Sicherheitstests bestanden. Neben anderen wichtigen Sicherheitsmerkmalen verfügt er über Fallschutzschrauben und ein robustes Design.

Leistungsstarke, zuverlässige Leistung

Das LED-Licht von Philips für Deckenventilatoren ist auf starke Luftzirkulation und dauerhafte Zuverlässigkeit ausgelegt. Die Gestaltung seiner breiten Flügel ermöglicht es, ein hohes Luftvolumen zu erfassen und sorgt damit für einen maximalen Luftstrom zur Kühlung.

Ganzjähriger Einsatz

Mit Betriebsarten für Sommer und Winter erhältst du die besten Einstellungen, um die Luft das ganze Jahr über effizient im Raum zirkulieren zu lassen.

Genieße eine angenehme Brise

Mit der Natural Breeze-Funktion, die dynamische Geschwindigkeitseinstellungen für den Lüfter bietet, bringst du eine frische Brise in jeden Raum deines Hauses.

Praktische Timer

Wähle aus zwei verschiedenen Timern aus, um Dein Licht nach einer bestimmten Zeit auszuschalten – und steuere sie mit der Fernbedienung.

Helle und dennoch komfortable Deckenleuchte

Das Philips LED-Licht für Deckenventilatoren taucht Dein Zuhause in kraftvolles helles – und doch behagliches – Licht. Steuern kannst Du es einfach mit der beiliegenden Fernbedienung oder über einen Wandschalter.

Leiser Motor

Das Philips LED-Deckenventilator hat einen leisen Motor, der die Raumluft ohne laute Geräusche zirkulieren lässt.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Fernbedienung

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 290 mA
- Lichtausbeute: 128 lm/W

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 5.8 kg
- Höhe: 42 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 510 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4500
- Lichtfarbe: 2700/5500/4000
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169279100
- Nettogewicht: 5.8 kg
- Bruttogewicht: 7.91 kg
- Höhe: 28.5 cm
- Länge: 54.8 cm
- Breite: 54.8 cm



Ausstellungsdatum:
2025-03-18
Version: 0.247

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.