

PHILIPS

Rover Wandleuchte

Wandleuchten


2700 K

Schwarz

ClickFix;Wasserbeständig



8720169300293



Stilvolle LED- Beleuchtung für Dein Badezimmer

Philips bietet Spiegelleuchten für deine gesamte Badezimmerbeleuchtung. Unsere Spiegelleuchten sind für den Einsatz in feuchten Umgebungen konzipiert und gegen Spritzwasser geschützt. Sanfte warmweiße LED-Beleuchtung, die Deine Augen schont. Installiere sie in vier einfachen Schritten mit dem patentierten Philips ClickFix-Installationssystem. Hergestellt aus robusten Materialien, die aufgrund ihrer Haltbarkeit und Ästhetik ausgewählt wurden.

Einfache Installation

- ClickFix – einfache Montage

Passend zu Deinem Stil im Innenbereich

- perfekt abgestimmt auf andere Badezimmerleuchten von Philips

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Wohlfühlen in Deinem Badezimmer – dank hochwertiger Beleuchtung

- Im Badezimmer ist gutes Sehen essentiell

Hochwertiges Licht

- EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut

Sicherheit

- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Lebensdauer

- Langlebige Qualität, auch nach Jahren

Besonderheiten

ClickFix – einfache Montage

Mit dem patentierten Philips ClickFix-Installationssystem ist die Installation in vier einfachen Schritten erledigt. Installiere Dein Spot-Licht ganz einfach selbst. Montiere diesen Ausleger einfach an der Decke, schließe die Kabel an und befestige die Leuchte mit einem Klick.

Umfangreiches Portfolio an Badezimmerbeleuchtung

Philips bietet Spiegelleuchten und Deckenspots für deine gesamte Badezimmerbeleuchtung.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang das perfekte Lichtambiente in Deinen Zuhause genießen, ohne Dir Gedanken über die Wartung machen zu müssen.

Gut zu sehen ist überaus wichtig

Wenn Du Dich vor dem Spiegel zurechtmachst, ist gutes Sehen unerlässlich für ein gutes Ergebnis. Deshalb ist jede Lampe mit einer hochwertigen Lichtquelle ausgestattet. Das gibt Dir Sicherheit bei Pflege und Styling. Für die Badezimmerbeleuchtungsserie kommt die neueste energiesparende Technik zum Einsatz. Sie sorgt für eine gute Lichtqualität, die den Bereich gut ausleuchtet, ohne grell zu sein.

EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut



Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Diese Philips LED-Leuchte liefert über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang eine konstante Lichtqualität, Lichtleistung und Farbe.

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Dank der Beständigkeit des Produkts gegen Feuchtigkeit kannst Du es problemlos im Badezimmer, in der Küche, auf dem Balkon oder anderen Feuchträumen einsetzen.

Strapazierfähig und langlebig

Hergestellt aus robusten Materialien, die aufgrund ihrer Haltbarkeit und Ästhetik ausgewählt wurden. Gefertigt für Langlebigkeit. Installiere es und vergiss es dann einfach bis zum Ende seiner langen Nutzlebensdauer – kein Ärger mit Ersatzteilen. Hochwertige Materialien werden Belastungstests wie „UV Baking“, Hitze und weiteren Prüfungen unterzogen, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Badezimmer, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: ClickFix, wasserbeständig

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 75 mA
- Lichtausbeute: 150 lm/W

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Wattleistung: 10 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.683 kg
- Höhe: 5 cm
- Länge: 63 cm
- Breite: 5 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 25'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1500
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: D
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein
- Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169300293
- Nettogewicht: 0.63 kg
- Bruttogewicht: 0.72 kg
- Höhe: 6.4 cm
- Länge: 6.6 cm
- Breite: 6.6 cm



Ausstellungsdatum:
2024-11-22
Version: 0.282

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.