

PHILIPS

Lightstrip, RGB, 5 m

Lightstrips

RGB

Weiß

Dimmbar;RGB

8720169309869



Überragende Lichtqualität und attraktives Erscheinungsbild

Ändere die Atmosphäre im Raum so, dass sie zu Deinen Aktivitäten passt.

Umgebungslichteffekt

• Lichtmodus Ambiance

Besonderheiten

Lichtmodus Ambiance

Schaffe mit dem passenden Lichtmodus für Dein Ambiente eine gemütliche, intime Atmosphäre.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
- Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): -
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Lichterkette/Lightstrip

- Verlängerung möglich: Nein

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Lightstrips
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, RGB-Farben

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 70 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.78

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.24 kg
- Höhe: 0.15 cm
- Länge: 500 cm
- Breite: 1 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: -
- Lichtfarbe: RGB
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169309869
- Nettogewicht: 0.24 kg
- Bruttogewicht: 0.33 kg
- Höhe: 20.7 cm
- Länge: 16.6 cm
- Breite: 6.6 cm



Ausstellungsdatum:
2025-02-27
Version: 0.117

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com