

PHILIPS

Applique murale Fit
2 x

Appliques murales

2700K

Blanc

Intensité réglable; Résistant à
l'eau



34058/11/16



Rafrâchissez-vous à la lumière d'un magnifique éclairage naturel

Installez l'applique murale Fit Philips myBathroom à l'horizontale ou à la verticale, comme vous le souhaitez. Son diffuseur synthétique diffuse une magnifique lumière blanc chaud dans votre salle de bains grâce à sa LED. Les accents chromés apportent une touche de style à la pièce.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Lumière blanche et chaude
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Fixation murale verticale ou horizontale

Conçu pour votre salle de bains

- IP44, parfaitement adapté à votre salle de bains
- Une couleur de peau fidèle à la réalité grâce à un éclairage de haute qualité

Points forts

Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité



La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Lumière blanche et chaude




La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cette lampe Philips procure une lumière chaude, pour une atmosphère chaleureuse.

Garantie de 5 ans sur le système LED




En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Vertical et horizontal



Cette lampe peut être installée à la verticale ou à l'horizontale, comme vous préférez.

IP44 : convient aux salles de bains



Ce luminaire pour salle de bains Philips est spécialement conçu pour les espaces humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire pour salle de bains est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation en salle de bains.

Couleurs réalistes

Ce luminaire pour salle de bains Philips ne dénature pas les couleurs, qui apparaissent exactement comme au soleil.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal
- Couleur du boîtier: Chrome

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Parfaitement adapté pour un montage horizontal/vertical: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Cuisine, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Étanche

Autres caractéristiques

- Efficacité: 81 lm/W

Puissance système

- Tension d'entrée: SELV

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.500 kg
- Hauteur: 6.3 cm
- Longueur: 33.3 cm
- Largeur: 6.4 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 400
- Technologie d'ampoule: 230 V
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: G
- Nombre d'ampoules: 2
- Puissance de l'ampoule incluse: 4.9
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Code d'indice de protection: IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures
- Classe de protection IEC: Classe de sécurité II
- Nombre de sources lumineuses: 2

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718291455349
- Poids net: 0.5 kg
- Poids brut: 0.65 kg
- Hauteur: 37.2 cm
- Longueur: 10.5 cm
- Largeur: 10.5 cm



Date de publication:
2025-03-31
Version: 0.629

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com