

# PHILIPS

Plafonnier Shan  
12 W

Plafonniers

4000K

White

Détecteur



8718699680558



## Lampe avec détection de mouvement pour plus de confort et d'économies d'énergie

Augmentez votre confort tout en économisant de l'énergie. Le plafonnier LED à détection de mouvement de Philips s'allume et s'éteint aisément grâce au détecteur de mouvement dont il est équipé. Cela signifie que vous pouvez quitter une pièce ou y pénétrer sans jamais avoir à vous soucier de trouver l'interrupteur. Avec sa large portée de détection et sa technologie LED à activation instantanée, il offre à votre habitation un éclairage qui fonctionne uniquement lorsque vous en avez besoin.

### Simple d'utilisation

- Avec son détecteur de mouvement automatique intégré, ce luminaire s'allume automatiquement lorsque quelqu'un passe.
- Installation facile

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

8718699680558

**Durée de vie**

- Économie d'énergie
- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

# Points forts

## Détecteur de mouvement intégré Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Économie d'énergie

Économise de l'énergie, ce qui vous permet de faire des économies tout en protégeant l'environnement.

## Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15'000

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

### Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Détecteur

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 108 mA
- Efficacité: 104 lm/W

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.38 kg
- Hauteur: 8 cm
- Longueur: 26 cm
- Largeur: 26 cm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Diamètre: 260 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1250
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 12
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699680558
- Poids net: 0.42 kg
- Poids brut: 0.54 kg
- Hauteur: 8.2 cm
- Longueur: 30 cm
- Largeur: 30 cm
- Code 12NC: 929002216001



Date de publication:  
2024-09-17  
Version: 0.345

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.