

PHILIPS

Plafonnier Panel carré
15 W 2 700 K blanc

Plafonniers

2700K

Blanc

Intensité réglable

8720169347939



Un équipement. Votre interrupteur. Trois ambiances lumineuses.

Parfois, vous avez envie d'adapter l'ambiance à ce que vous êtes en train de faire. Avec le panneau LED Philips SceneSwitch, vous pouvez facilement utiliser votre commutateur existant pour modifier le paramètre de lumière. Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Adaptez votre intérieur

- Design ultrafin

Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux
- Facile à nettoyer

Points forts

Design ultrafin

La conception mince est idéale pour les salles de plafond bas, car elle affleure la surface.

Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 90 mA
- Efficacité: 126 lm/W

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1.8 kg
- Hauteur: 4 cm
- Longueur: 40 cm
- Largeur: 40 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1900
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169347939
- Poids net: 1.9 kg
- Poids brut: 2.57 kg
- Hauteur: 45.2 cm
- Longueur: 44.9 cm
- Largeur: 5.9 cm



Date de publication:
2024-11-22
Version: 0.192

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com