

PHILIPS

Appliques
murales Lois 10 W

Luminaires extérieurs

5000K

Noir

Résistant à l'eau



8720169365049



Lumière intense, qualité durable

Les projecteurs extérieurs Philips Lois fournissent une lumière intense et un design robuste, pour une luminosité durable dans votre jardin.

Facile d'utilisation

- Nombreuses possibilités

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

Qualité supérieure

- Aluminium de qualité supérieure et verre véritable

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Éclairage de qualité supérieure

- Flux lumineux élevé

Points forts

Nombreuses possibilités

Éclairage extérieur idéal dans un jardin, sur une terrasse, une allée ou un balcon. Les appliques murales, lampadaires, bornes et plafonniers de la gamme Philips outdoor créent une atmosphère feutrée et relaxante au coucher du soleil. Par exemple, ils vous permettent de voir en toute sécurité une fois la nuit tombée.

Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 15 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Aluminium de qualité supérieure et verre véritable



Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé de qualité supérieure et en verre véritable.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Flux lumineux élevé

Apportez à votre maison un éclairage de qualité

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminium

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Tête de spot orientable: Oui
- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Consommation électrique

- Puissance: 10 W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.146 kg
- Hauteur: 9 cm
- Longueur: 11 cm
- Largeur: 2 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 950
- Couleur de lumière: 5000
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Indice de protection: IP65
- Classe de protection: Classe I
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169365049
- Poids net: 0.15 kg
- Poids brut: 0.16 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 3.7 cm
- Largeur: 9.7 cm



Date de publication:
2025-03-28
Version: 0.168

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com