

# PHILIPS

Ventilateur de plafond Olas  
32 (ventilateur)+24 W  
(lumière)

Plafonniers ventilateurs

3000/4300/6500K

Noir

Télécommande

8720169370012



## Lumière dynamique avec une brise calme et confortable

Le ventilateur de plafond LED Philips combine une lumière blanche personnalisable à intensité réglable avec le confort d'un ventilateur de plafond à larges pales pour un flux d'air généreux. Créez facilement l'atmosphère parfaite dans n'importe quel espace avec les paramètres de lumière SceneSwitch et la télécommande.

### Simple d'utilisation

- Utilisation toute l'année

### Effet de lumière d'ambiance

- Plafonnier à lumière vive, mais confortable

### Contrôle

- La télécommande permet de contrôler facilement toutes les fonctions du ventilateur et du plafonnier. Allumez ou éteignez le plafonnier ou le ventilateur, choisissez parmi trois vitesses de ventilation, faites défiler les réglages d'éclairage SceneSwitch, utilisez la fonction de lampe torche ou réglez l'une des cinq minuteries.

# Points forts

## Bénéficiez d'une utilisation toute l'année

Grâce aux modes de fonctionnement pour l'été et l'hiver, vous profiterez des réglages les plus adaptés pour faire circuler l'air chez vous, toute l'année.

## Plafonnier à lumière vive mais confortable

Le ventilateur de plafond à LED Philips offre un éclairage puissant mais confortable pour votre maison, que vous pouvez contrôler avec la télécommande incluse ou un variateur mural.

## Télécommande incluse

La télécommande offre un contrôle facile de toutes les fonctions du ventilateur de plafond et de la lumière. Allumez ou éteignez la lumière ou le ventilateur, choisissez parmi trois vitesses de ventilation, parcourez les paramètres de lumière ou les minuteries SceneSwitch.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers ventilateurs
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Télécommande

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 280 mA
- Efficacité: 110 lm/W

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 5.5 kg
- Hauteur: 31 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20'000 h
- Diamètre: 1'320 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2650@4300K
- Couleur de lumière: 3000/4300/6500
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui

- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169370012
- Poids net: 5.5 kg
- Poids brut: 8.2 kg
- Hauteur: 24.1 cm
- Longueur: 69.5 cm
- Largeur: 37 cm



Date de publication:  
2024-12-05  
Version: 0.131

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.