

# PHILIPS

Iluminación de  
techo de 16 W

Iluminación de techo

3000K

Níquel

Con regulador



046677574604



## Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Las luminarias Philips LED proporcionan luz que está diseñada para la comodidad de tus ojos

### Fácil de usar

- Fácil de instalar

### Efecto de luz

- Luz brillante con distribución uniforme

### Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

### Control

- Regulable

# Destacados

## Fácil de instalar

No más complicaciones en la instalación. Basta con fijarlo o colgarlo firmemente en la pared o en el techo, y enchufarlo, y ahora este luminario está listo para encenderlo.

## Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente sus habitaciones, elija esta luz de distribución uniforme que aporta luz de forma continua en todo el espacio.

## Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz

cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

## Regulable

Te permite cambiar el estado de ánimo al reducir los niveles de brillo de los LED, desde una luz blanca brillante hasta un brillo acogedor, como las lámparas tradicionales.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Rectángulo redondo

## Diseño y acabado

- Color: Níquel
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 51 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 25.000

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

## Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 190 mA
- Eficacia: 75 lm/W

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,55 kg
- Alto: 8,5 cm
- Largo: 25,4 cm
- Ancho: 25,4 cm

## Servicio

- Garantía: 3 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 50.000 hora(s)
- Diámetro: 254 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1200
- Color de la luz: 3000
- Alimentación: 120
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 16
- Código IP: UL02: ubicación húmeda (América del Norte)

- Clase de protección: UL conectado a tierra

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677574604
- Peso neto: 0,55 kg
- Peso bruto: 0,82 kg
- Alto: 30,2 cm
- Largo: 10 cm
- Ancho: 29,5 cm
- N.º de material (12NC): 929003176403



Fecha de publicación:  
2024-09-17  
Versión: 0.148

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.