

PHILIPS

Luz empotrada de
5/6 pulgadas, 10.5 W

Luces empotradas

2700/3000/3500/4000/5000
K

Blanco

Con regulador

046677580414



Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

Fácil de usar

- Instalación sin inconvenientes que no requiere cableado.

Efecto de luz

- Temperatura de color ajustable
- Distribución lumínica uniforme

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Duración

- Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

Destacados

Fácil de instalar

Temperatura de color ajustable

Cambia sin problemas de una luz blanca fría para concentrarte a un brillo más acogedor para relajarte.

Distribución lumínica uniforme

Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopio, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 12.500

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 100 °
- Consistencia del color: <4 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la lámpara: 110 mA
- Eficacia: 95 lm/W

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,24 kg
- Alto: 7,4 cm
- Largo: 19 cm
- Ancho: 19 cm

Servicio

- Garantía: 3 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
- Diámetro: 190 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1000
- Color de la luz: 2700/3000/3500/4000/5000
- Alimentación: 120
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 10.5
- Código IP: UL02: ubicación húmeda (América del Norte)
- Clase de protección: UL sin toma de tierra

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677580414
- Peso neto: 0,48 kg
- Peso bruto: 0,6 kg
- Alto: 19,8 cm
- Largo: 14,1 cm
- Ancho: 19,8 cm



Fecha de publicación:
2025-02-20
Versión: 0.137

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com