

# PHILIPS

Sloupové svítidlo  
Alpenglow, 60 W E27,  
bez žárovky

myGarden

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě



16497/30/PN



## Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Černé sloupové svítidlo Philips Alpenglow elegantně doplní váš chodník. Je vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku a odolné proti vlivům počasí. Teď už si můžete jen užívat svou zahradu.

### Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

### Zvláštní vlastnosti

- Snadná instalace
- Odolné proti vlivům počasí

### Vychutnejte si život venku

- Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru

# Přednosti

## Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

## Snadná instalace



Instalace svítidla může být někdy obtížná, ale u tohoto venkovního svítidla Philips si můžete být jisti, že právě tento postup byl maximálně zjednodušen a usnadněn. Výrobek se dodává s klíčem určeným pro použití při instalaci.

## Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

## Vytvořte stylovou atmosféru

Toto venkovní nástěnné svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější trendy a styly, takže bezproblémově zapadne do vašeho venkovního prostředí a vytvoří atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Hliník

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Klasický
- Typ: Sloupková svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,454 kg
- Výška: 89,9 cm
- Délka: 17,4 cm
- Šířka: 17,4 cm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: -
- Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696158173
- Čistá hmotnost: 1,45 kg
- Hrubá hmotnost: 1,71 kg
- Výška: 35,6 cm
- Délka: 18,6 cm
- Šířka: 23,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005382301



Datum vydání: 2024-06-17  
Verze: 0.444

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)