

# PHILIPS

## Napájecí blok Rock

myGarden

Rock s bočním uzemněním

Nerez

Odolné proti vodě



17108/47/46



## Rozsviňte svůj venkovní život

Tato venkovní napájecí zásuvka se snadno instaluje. Dodává do celé zahrady energii, takže si můžete užívat venkovní prostor bez omezení.

### Určeno pro vaši zahradu

- IP44 – odolné proti vlivům počasí
- Bezpečná a snadná instalace
- Zajistěte si v zahradě dodatečné napájení



# Přednosti

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Tyto venkovní zásuvky Philips jsou navrženy speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Byly podrobeny přísným testům, které ověřily jejich voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Tyto venkovní zásuvky jsou

zkonstruovány se stupněm krytí IP44: jsou chráněny proti stříkající vodě a jedná se o výrobek ideální k obecnému používání ve venkovním prostředí.

## Bezpečná a snadná instalace



Instalace tohoto venkovního napájecího zdroje Philips je jednoduchá a přímočará. Přehledné pokyny ohledně místa, kam výrobek instalovat, a příslušné informace o odolnosti proti vodě (stupni krytí IP) jsou přiloženy.

## Dodatečné napájení



Tento samostatný napájecí blok vám umožní snadno přivést dodatečné napájení do zahrady.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Nerez
- Materiál: Nerezová ocel
- Barva těla: Nerez

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Příslušenství
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,937 kg
- Výška: 23 cm
- Délka: 7,0 cm
- Šířka: 7,0 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I
- Kód ochrany proti vniknutí: IP44 | Ochrana proti proniknutí drátů, ochrana proti stříkající vodě
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída I

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718291455400
- Čistá hmotnost: 0,94 kg
- Hrubá hmotnost: 1,05 kg
- Výška: 24,5 cm
- Délka: 7,9 cm
- Šířka: 9,7 cm



Datum vydání: 2025-03-18  
Verze: 0.372

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)